

Nettverkskontakt med mesh bonding, MBNC82



FUNKSJONER

Muliggjør rask, enkel og økonomisk feltkobling av jord- og bondingledninger

Kraftige klemmer med beslag i rustfritt stål er egnet for direkte nedgraving


Kan imøtekomme ytterligere fletter som kan brukes for å koble til bygningsstål og utstyr

Kan kombineres med universal sokkelklemme for binding til forskjellige sokkelstørrelser for kjedebindingsnettverk



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Materiale	Lederstørrelse
MBNC82	Bronse, Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)	#8 fast – #2 flertrådet, 10 mm ² fast – 35 mm ² flertrådet



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.