


# Multi-purpose jording klemme, rustfritt stål



## FUNKSJONER

Praktisk flerbruksklemme utviklet for å huse runde ledere, flate ledere, jordspyd og armeringsjern

Rustfritt stål-materiale med indre plate muliggjør kompatibilitet mellom de fleste ulike metaller

## SPESIFIKASJONER

Table 1/3


| Katalognummer | Artikkeln<br>ummer | Materiale                            | Lederstørrelse                                                                                | Båndstør<br>relse     | Diameter for<br>jordingsstang,<br>nominell | Diameter for<br>jordingsstang,<br>faktisk (Ø) |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| MPSC404SS     | 120319             | Rustfritt stål<br>304 (EN<br>1.4301) | 35 mm <sup>2</sup> flertrådet – 50<br>mm <sup>2</sup> flertrådet, #2<br>flertrådet – 1/0 fast | 40 x 4<br>mm<br>maks. | 5/8" - 3/4"                                | 14.2 - 19 mm                                  |

Table 2/3

| Katalognummer | Artikkelnum<br>mer | Bindetrådstørrelse,<br>metrisk | Bindetrådstørrelse<br>, USA | Bindetrådstørrelse,<br>Canada | Lengde<br>(L) | Bredde<br>(W) |
|---------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| MPSC404SS     | 120319             | 16 - 20 mm                     | #5 – #6                     | 15M – 20M.                    | 65mm          | 65 mm         |

Table 3/3

| Katalognummer | Artikkelnummer | Dreiemoment (TQ) | Samsvarer med   |
|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| MPSC404SS     | 120319         | 23 N·m           | IEC® EN 62561-1 |



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

