

nVent ERICO Ericore uterminert dirigent



FUNKSJONER

Induksjonssvak, lavohmig kabel som er konstruert for å redusere spenningsoppbygging på grunn av lynimpulser

Flere isolerte lederlag reduserer potensialet for farlige gnister

Krever øvre og nedre termineringssett

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde (L)	Lengde	Lengde (L)	Lengde	Kapasitans
ERICORE	701875	1m	1 m	1m	1 m	0.75 nF

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Tverrsnitt	Tverrsnitt	Diameter (Ø)	Impedans	Induktans
ERICORE	701875	50mm ²	50mm ²	36 mm	12 Ω Max	37nH


Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	Motstand (Rdc)	Motstand (Rimp)	Enhetsvekt
ERICORE	701875	0.5mΩ·m	6mΩ·m	1.18 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Rådfør deg med nVent ERICO tekniske støtte eller bruksanvisningen for informasjon om maksimalt tillatte lengder.

Induktans og kapasitans er per meter.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE