

nVent Hammerlock bakkeklemme



nVent ERICO Hammerlock irreversibel jordingskobling kobler jordingslederen mekanisk til jordingsspydet. Den toppmoderne Hammerlock, som er maskinbearbejdet fra høyt ledende kobber, gir en lavmotstandskobling utviklet til å motstå jordfeilstrom og lyntransienter. Tilkoblingens mekanisk robuste design vil hjelpe med å sikre at det høyeste ytelsesnivå opprettholdes i mange år etter at koblingen har blitt gravd ned i det barske underjordsmiljøet.

Å installere Hammerlock er like enkelt som å svinge en hammer og krever ingen spesialverktøy eller opplæring. Hammerlock kan installeres tre til fem ganger raskere enn en blindklemme, og gir en høykvalitets jordkobling som er enkel å bruke, og motstår 100 % av lederens strømbelastningsevne.

FUNKSJONER

Irreversibel tilkobling med utmerket mekanisk styrke

Rask og enkel installasjon med kun en hammer

Ingen spesiell opplæring nødvendig

Lavmotstandskobling

Gir en visuell indikasjon av fullført kobling

Tillater "T"- eller gjennomgangstilkoblinger

Egnet for Copperweld®-stålledere

Materiale: Kobber
Jordingsstangtype: Kobberbundet




SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Diameter for jordingsstang, nominell	Diameter for jordingsstang, faktisk (Ø)	Lederstørrelse	Antall ledere	Sertifiseringer
EHL12FC1K	1/2"	12.7 mm	#6 fast – #4 fast, 16 mm ² flertrådet	1	UL, cUL

Katalognummer	Diameter for jordingsstang, nominell	Diameter for jordingsstang, faktisk (Ø)	Lederstørrelse	Antall ledere	Sertifiseringer
EHL12FC2G	1/2"	12.7 mm	1/0 flertrådet – 2/0 flertrådet	1	UL, cUL
EHL12FC1V	1/2"	12.7 mm	#4 flertrådet – #2 flertrådet, 25 mm ² flertrådet	1	cUL, UL
EHL12FC1K1K	1/2"	12.7 mm	#6 fast – #4 fast, 16 mm ² flertrådet	2	
EHL58C2G	5/8"	14.2 mm	1/0 flertrådet – 2/0 flertrådet	1	cUL, UL
EHL58C1V	5/8"	14.2 mm	#4 flertrådet – #2 flertrådet, 25 mm ² flertrådet	1	cUL, UL
EHL58C1K	5/8"	14.2 mm	#6 fast – #4 fast, 16 mm ² flertrådet, #2 fast	1	cUL, RUS, UL
EHL58C1K1K	5/8"	14.2 mm	#6 fast – #4 fast, 16 mm ² flertrådet	2	UL, cUL
EHL34C2G	3/4"	17.3 mm	1/0 flertrådet – 2/0 flertrådet, #2 fast	1	cUL, UL
EHL34C1K	3/4"	17.3 mm	#6 fast – #4 fast, 16 mm ² flertrådet	1	cUL, UL
EHL34C1V	3/4"	17.3 mm	#4 flertrådet – #2 flertrådet, 25 mm ² flertrådet	1	UL, cUL

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE