

# nVent ERICO system 3000 er et system som brukes av Interceptor



## FUNKSJONER

Dynamisk reaksjon på et lyn som nærmer seg

Konstruert for installasjoner i lavere høyde

Ikke-radioaktiv teknologi

Ikke behov for ekstern strøm


## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | Materiale                      | Temperatur    | Installasjonshøyde (H) | Diameter 1 (Ø1) | Diameter 2 (Ø2) |
|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| INTMKIVSS     | 702089         | Rustfritt stål 316 (EN 1.4401) | -40 to 100 °C | 20 m Max               | 101.6 mm        | 26.15 mm        |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | Høyde (H) | Gjengestørrelse (TS) | Enhetsvekt |
|---------------|----------------|-----------|----------------------|------------|
| INTMKIVSS     | 702089         | 348 mm    | 1/2-tommers BSPP     | 2.06 kg    |



### ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

#### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

#### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**