

Bærbar Rail Grinder, to-syklus gass-drevet



FUNKSJONER

Sterk 39 cc totaktsmotor

Krafthodehåndtaket inkluderer bunnplate for å beskytte motoren mot skade

Lav vekt

Vibrasjonsdempende håndtak reduserer stresset på operatøren og hjelper til å gi korrekt balanse når slipemaskinen betjenes

Sterkere skaft øker varigheten

Økt stabilitet for slipeskiven reduserer vibrasjon og slitasje under bruk

Et enkelt utstyr for å slipe hode og nett

Maksimum skivehastighet er 6 000 o/min

Justerbart slipeskivevern roterer 360° og gjør det mulig å arbeide på trange steder

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Type	Enhetsvekt
SBG150WC	715409	Slipemaskin med oppbevaringseske	14.6 kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.