

Rail fire post terminal blokk

FUNKSJONER

Skiller «ren» kabling fra «skitten» kabling

Inkluderer integrert prøveklekke

Inkluderer spor for lavohmig samleskinne

Modulær design for montering på stedet og fremtidig utvidelse

Tilfredsstiller AAR-anbefalinger



SPESIFIKASJONER



Katalognummer	Lengde (L)	Dybde (D)	Høyde (H)	A	B.	Gjengestørrelse (TS)	Maskinvare inkludert
B2700A2C1WH	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14-tommers UNS	Ja
SBB2700A2B10	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14-tommers UNS	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

B2700A2C1WH kit includes: (1) terminal block, (1) offset test link, (15) 9/16" outer diameter copper flat washers, (9) zinc plated binding 14-24 UNS-2B hex nuts AAR, (5) nickel plated jam 14-24 UNS-2B hex nuts AAR, (2) #10X1 – 1/2" zinc plated screws, and (1) instruction print.

Rekkeklammer med fire poster er komponenter som inngår i nVent ERICOs prefabrikkerte og produserte paneler.

Designassistanse er tilgjengelig for spesielle bruksområder. Kontakt din nVent ERICO-representant for mer informasjon.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE