


Signalreferanse rutenett



FUNKSJONER

Gir et utligningsplan med lav impedans for å beskytte sensitivt elektronisk utstyr mot flyktig støy

Prefabrikkert, sveiset nett med størrelse 26 kopperstrimler reduserer spenningsdifferanser mellom sammenkoblet elektronisk utstyr

Sveiseskjøter vil ikke forringes, korrodere eller løsne med tiden

Kan enkelt sveises i felten for å tilpasses datamaskinrom av alle størrelser

Oppfyller IEEE®-standard 1100-1992

Materiale: Kopper




SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde 1 (L1)	Bredde 1 (W1)	Avstand i rutenett (L2 x W2)	Tykkelse (T)	Stripsbredd e
SRGBD100	167901	30500 mm	3.05 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm
SRGBE100	167902	30480 mm	3.66 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Spesialstørrelser kan fås på anmodning. Kontakt din nVent ERICO-representant for mer informasjon.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

