

DPCB stanset vanlig kobberstang, dobbel



FUNKSJONER

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges

Materiale: Kobber



SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Lengde (L)	Hullstørrelse (HS)	A
DPCB100X10	550380	100 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm
DPCB100X5	550440	100 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm
DPCB120X10	550390	120 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	95 mm
DPCB125X5	550450	125 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	100 mm
DPCB50X10	550350	50 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB50X5	550410	50 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB60X10	550360	60 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	35 mm
DPCB63X5	550420	63 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	38 mm
DPCB80X10	550370	80 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm
DPCB80X5	550430	80 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	B.	C.	Enhetsvekt
DPCB100X10	550380	25 mm	12.5 mm	14.5 kg

Katalognummer	Artikkelnummer	B.	C.	Enhetsvekt
DPCB100X5	550440	25 mm	12.5 mm	7.25 kg
DPCB120X10	550390	25 mm	12.5 mm	18.4 kg
DPCB125X5	550450	25 mm	12.5 mm	9.2 kg
DPCB50X10	550350	25 mm	12.5 mm	6.8 kg
DPCB50X5	550410	25 mm	12.5 mm	3.4 kg
DPCB60X10	550360	25 mm	12.5 mm	8.8 kg
DPCB63X5	550420	25 mm	12.5 mm	4.4 kg
DPCB80X10	550370	25 mm	12.5 mm	11.4 kg
DPCB80X5	550430	25 mm	12.5 mm	5.7 kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.