

DRG asymmetrisk profil



FUNKSJONER

I samsvar med RoHS

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance

High corrosion resistance

Conforms to EN 60715 and 50035 and DIN 46277

Overflate: Elektrogalvanisert


Materiale: Stål



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Lengde (L)	Tykkelse (T)	A	Enhetsvekt
DRG3M	558010	32 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	9 mm	2.1 kg
DRG2M	558000	32 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	9 mm	1.4 kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE