

PCB vanlig kobberstang



FUNKSJONER

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges

Materiale: Kobber



SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Lengde (L)	Enhetsvekt
PCB-2M-12X4	550790	12 mm	4 mm	1985mm	0.85 kg
PCB-1M-12X4	550780	12 mm	4 mm	990mm	0.43 kg
PCB-2M-12X5	550770	12 mm	5 mm	1985mm	1.06 kg
PCB-4M-30X5	550620	30 mm	5 mm	4000mm	5.34 kg
PCB-2M-25X5	549600	25 mm	5 mm	2000mm	2.2 kg
PCB-4M-25X5	550610	25 mm	5 mm	4000mm	4.45 kg
PCB-4M-50X5	550640	50 mm	5 mm	4000mm	8.9 kg
PCB-4M-40X5	550630	40 mm	5 mm	4000mm	7.12 kg
PCB-4M-20X5	550600	20 mm	5 mm	4000mm	3.56 kg
PCB-2M-100X5	549640	100 mm	5 mm	2000mm	8.9 kg
PCB-4M-60X5	550650	60 mm	5 mm	4000mm	10.68 kg

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Lengde (L)	Enhetsvekt
PCB-4M-100X5	550670	100 mm	5 mm	4000mm	17.8 kg
PCB-2M-50X5	549610	50 mm	5 mm	2000mm	4.5 kg
PCB-4M-80X5	550660	80 mm	5 mm	4000mm	14.24 kg
PCB-2M-63X5	549620	63 mm	5 mm	2000mm	5.6 kg
PCB-2M-80X5	549630	80 mm	5 mm	2000mm	7.1 kg
PCB-2M-40X10	549710	40 mm	10 mm	2000mm	7.1 kg
PCB-4M-50X10	550900	50 mm	10 mm	4000mm	17.8 kg
PCB-2M-120X10	549760	120 mm	10 mm	2000mm	21.4 kg
PCB-4M-30X10	550970	30 mm	10 mm	4000mm	10.69 kg

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Lengde (L)	Enhetsvekt
PCB-2M-80X10	549740	80 mm	10 mm	2000mm	14.2 kg
PCB-2M-30X10	549700	30 mm	10 mm	2000mm	5.5 kg
PCB-2M-60X10	549730	60 mm	10 mm	2000mm	10.7 kg
PCB-4M-40X10	550980	40 mm	10 mm	4000mm	14.25 kg
PCB-2M-100X10	549750	100 mm	10 mm	2000mm	17.8 kg
PCB-4M-160X10	550950	160 mm	10 mm	4000mm	57 kg
PCB-4M-60X10	550910	60 mm	10 mm	4000mm	21.35 kg
PCB-4M-120X10	550940	120 mm	10 mm	4000mm	42.8 kg
PCB-2M-50X10	549720	50 mm	10 mm	2000mm	8.9 kg
PCB-4M-80X10	550920	80 mm	10 mm	4000mm	28.5 kg
PCB-4M-100X10	550930	100 mm	10 mm	4000mm	35.6 kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE