


PCR perforert C-formet profil



FUNKSJONER

I samsvar med RoHS

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance

High corrosion resistance

Conforms to EN 60715 and DIN 46277

Overflate: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål





SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Lengde (L)	Tykkelse (T)	A
PCR40X20-2M	557500	40 mm	20 mm	2000mm	1.5 mm	24 mm
PCR30X15-3M	557780	30 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	15 mm
PCR35X35-3M	557790	35 mm	35 mm	3000mm	2 mm	16 mm
PCR35X35-2M	557520	35 mm	35 mm	2000mm	2 mm	16 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	B.	C.	D	Enhetsvekt
PCR40X20-2M	557500	7 mm	18 mm	8.2 mm	2.5 kg
PCR30X15-3M	557780	7 mm	18 mm	8.2 mm	2.4 kg
PCR35X35-3M	557790	7 mm	18 mm	8.2 mm	4.5 kg
PCR35X35-2M	557520	7 mm	18 mm	8.2 mm	3 kg



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE