

Braketter for 19-tommers delvis høydemonteringsprofiler, CIC



Disse brakettene brukes til å montere delvise 19-tommersprofiler i 800 mm brede skap. De kan justeres i høyden og i dybden.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For montering av 19" vertikale profiler CIPP i 800 mm brede skap. Justerbar i dybde i trinn på 12.5 mm ved hjelp av CLPK klikk-inn-profiler.

Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.

Pakning: 4 braketter med monteringsutstyr.

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Overflate	Tykkelse
CIC04	49mm	100mm	50mm	Lakkert stål	Sinkbelagt	3mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.