


Kabelforankringskjertler for veggmonterte kabinetter, CAG



Denne kabelflensen med to komponenter kan monteres på et av mange ulike skap. Den sørger for at kabelen holder seg i riktig posisjon, og hindrer ytre belastninger.

FUNKSJONER

Beskrivelse: To-komponents gummitetning med membran pakning og strekkavlastning. Installasjonen behøver ikke verktøy, den er selv justerende til den omgivende vegg tykkelse og click-festes på plass. Pga. dens kompakte design bygger den kun 5,7 mm på utsiden av skapet som den er montert. Den "utpressede" membranen er en permanent pakning inntil den blir penetrert av en kabel eller rør. Passende for hull i materialer fra 0,7 til 3 mm tykkelse.

Materiale: TPE og polyamide 66, halogen fri.

Temperaturbestandighet: -20°C to +125°C.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Tetthetsgrad: IP 67,65, Vanntett.

Pakning: 50 stk.

Farge: Lys grå
Materiale: Plast
Fargekode: RAL 7035
Overflate: Glatt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Høyde (H)	Diameter (Ø)	Kabeldiameterområde
CAG20	19.5mm	30.7mm	30.7mm	17 – 20mm	34 – 37mm	7 – 11mm
CAG25	19.7mm	35.7mm	35.7mm	17 – 20mm	39 – 42mm	7 – 13mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE