

Kabelklemmer, CAC

Kabelklemmene holder kablene på plass og hindrer ytre belastninger som kan skade utstyret.


FUNKSJONER

Beskrivelse: For sikring av inngående kabler på monteringskinnene CAB og CABP. Holder kabelen i posisjon og støtter vekten av den.

Materiale: Sinkbelagt stål.

Pakning: 25 klemmer.

Monterings krav: Legg til CAB/CABP for montering av kabelklemmene CAC.



Tykkelse: 2mm
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Sinkbelagt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale	Produktserie	Kabeldiameterområde
CAC0612	64mm	25mm	19mm	Lakkert stål, Rustfritt stål	Frittstående	6 – 12mm
CAC1014	64mm	25mm	19mm	Lakkert stål, Rustfritt stål	Frittstående	10 – 14mm
CAC1216	64mm	25mm	19mm	Lakkert stål, Rustfritt stål	Frittstående	12 – 16mm
CAC1418	64mm	25mm	19mm	Lakkert stål, Rustfritt stål	Frittstående	14 – 18mm
CAC1822	64mm	25mm	19mm	Lakkert stål, Rustfritt stål	Frittstående	18 – 22mm
CAC3842	64mm	25mm	19mm	Lakkert stål, Rustfritt stål	Frittstående	38 – 42mm
CAC3438	64mm	25mm	19mm	Lakkert stål, Rustfritt stål	Frittstående	34 – 38mm
CAC2226	64mm	25mm	19mm	Lakkert stål, Rustfritt stål	Frittstående	22 – 26mm
CAC2630	64mm	25mm	19mm	Lakkert stål, Rustfritt stål	Frittstående	26 – 30mm
CAC4246	64mm	25mm	19mm	Lakkert stål, Rustfritt stål	Frittstående	42 – 46mm
CAC5864	64mm	25mm	19mm	Lakkert stål, Rustfritt stål	Frittstående	58 – 64mm
CAC3034	64mm	25mm	19mm	Lakkert stål, Rustfritt stål	Frittstående	30 – 34mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE