

Kabelgjennomføringer HD, CGHD



Disse hygieniske kabelflensene oppfyller EHEDG-kravene og er utviklet for skap som skal monteres i næringsmiddelindustrien. Vi garanterer beskyttelse mot inntrengning, selv hvis skapet rengjøres med vann med høyt trykk og høy temperatur.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Kabeltilbehør med hygienisk design. Kjent for utmerket strekkavlastning samtidig som høyere beskyttelsesklasse sikres. Maskinering påkrevd. Design i henhold til EHEDG-standarder.

Materiale: AISI 303 rustfritt stål. Pakning i FDA godkjent silikon.

Tetthetsgrad: IP 69.

Pakning: 5 stk, inkludert låsemuttere.

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale	Produktserie
CGHD12	2411071	27mm	16mm	16mm	Rustfritt stål	Veggmontert
CGHD16	2411072	30mm	20mm	20mm	Rustfritt stål	Veggmontert
CGHD20	2411073	37mm	26mm	26mm	Rustfritt stål	Veggmontert
CGHD25	2411074	43mm	30mm	30mm	Rustfritt stål	Veggmontert

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.