

Cable Space dører for gulvskap, DPA

Kablingsdøren gir deg tilgang til hvert enkelt kabelrom, og gjør det lettere å montere og opprettholde utstyret i felten.



FUNKSJONER

Beskrivelse: For å lukke en vertikal kabeldel. Brukes i kombinasjon med CDV. DPC/DPCV er nødvendig for å lukke front-, topp- og bunnplater.

Materiale: 2 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44.

Monterings krav: Legg til CDH for MC-rammer og bruk CDHK for MK-rammer.

Pakning: 1 dør med hengsler, 3 mm DIN espagnolett låsesystem.

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Kapslingsmateriale	Produktserie	Materiale	Overflate
DPA1604R5	1600mm	400mm	Lakkert stål	Frittstående	Lakkert stål	Belagt
DPA1806R5	1800mm	600mm	Lakkert stål	Frittstående	Lakkert stål	Belagt
DPA1606R5	1600mm	600mm	Lakkert stål	Frittstående	Lakkert stål	Belagt
DPA2006R5	2000mm	600mm	Lakkert stål	Frittstående	Lakkert stål	Belagt
DPA2004R5	2000mm	400mm	Lakkert stål	Frittstående	Lakkert stål	Belagt
DPA1804R5	1800mm	400mm	Lakkert stål	Frittstående	Lakkert stål	Belagt
DPA1404R5	1400mm	400mm	Lakkert stål	Frittstående	Lakkert stål	Belagt

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE