

Cable Space dører for gulvskap, DPA

Kablingsdøren gir deg tilgang til hvert enkelt kabelrom, og gjør det lettere å montere og opprettholde utstyret i felten.



FUNKSJONER

Beskrivelse: For å lukke en vertikal kabeldel. Brukes i kombinasjon med CDV. DPC/DPCV er nødvendig for å lukke front-, topp- og bunnplater.

Materiale: 2 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44.

Monterings krav: Legg til CDH for MC-rammer og bruk CDHK for MK-rammer.

Pakning: 1 dør med hengsler, 3 mm DIN espagnolett låsesystem.

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Kapslingsmateriale	Produktserie	Materiale
DPA1404R5	24 154 33	1400mm	400mm	Lakkert stål	Frittstående	Lakkert stål
DPA1604R5	2415435	1600mm	400mm	Lakkert stål	Frittstående	Lakkert stål
DPA1606R5	2411286	1600mm	600mm	Lakkert stål	Frittstående	Lakkert stål
DPA1804R5	2415437	1800mm	400mm	Lakkert stål	Frittstående	Lakkert stål
DPA1806R5	2415439	1800mm	600mm	Lakkert stål	Frittstående	Lakkert stål
DPA2004R5	2415441	2000mm	400mm	Lakkert stål	Frittstående	Lakkert stål
DPA2006R5	2415443	2000mm	600mm	Lakkert stål	Frittstående	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.