


Klikk-inn-profiler, CLPK



Ekstra tilbehør og elektrisk utstyr kan raskt og enkelt monteres akkurat der du trenger det ved å bruke disse monteringsprofilene som bare skal klikkes på plass.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Universal profil for både dybde- og breddemontering på 25 mm DIN hullmønster på skaprammen, eller i kombinasjon med VB-profilene. Den 75 mm brede profilen er utstyrt med tre rader med hull, der én er dreid 90°. Dette muliggjør montering av CLPF-profilene i begge retninger. CLPK-en kan sikres med selventrende skruer.

Materiale: 1,5 mm sinkbelagt stål.

Pakning: 4 profiler.

Tykkelse: 1.5mm
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Sinkbelagt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Belastningsklasse	Kapslingsmateriale
CLPK500	74mm	500mm	26mm	2000N	Lakkert stål
CLPK1000	74mm	1000mm	26mm	1200N	Lakkert stål
CLPK300	74mm	300mm	26mm	2000N	Lakkert stål
CLPK600	74mm	600mm	26mm	1600N	Lakkert stål
CLPK800	74mm	800mm	26mm	1600N	Lakkert stål
CLPK400	74mm	400mm	26mm	2000N	Lakkert stål
CLPK1200	74mm	1200mm	26mm	1200N	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE