


Kombinerbare endørs aluminium gulvstående utendørs kabinett, ECOM



Dette kombinerbare skapet av aluminium med dobbel vegg og enkeltør, ECOM, er konstruert for utendørsbruk. Det er lagerført i mange forskjellige mål, og siden det er kombinerbart er det mulig å opprette mange forskjellige konfigurasjoner. Med en høy beskyttelsesgrad på IP 66, funksjoner for beskyttelse mot hærverk og effektiv temperaturstyring vil komponentene i skapet bli meget godt beskyttet.

BRANSJESTANDARDER

CE, UK CA, UL

IP

FUNKSJONER

Materiale: Aluminium ALMg3. Dør: 2 mm. Bak panel: 2 mm. Regntak: 2 mm. Bunnplate: 2mm. Bunnplate i én del, med påsprøytet pakning i polyuretan, for å sikre best mulig tetning.

Ramme: AISI 304L pre-slipt rustfritt stål. Ramme: 1.5 mm. Sveiseskjøtete omvendte åpne profiler med 25 mm hull mønster i henhold til DIN 43660.

Dør: Dobbelt vegg med ventilasjonsåpninger i topp og bunn som sørger for luft gjennomstrømning. Montert med skjulte hengsler som tillater både høyre og venstre hengsling.

Bakplate: Dobbelt vegg med ventilasjonsåpninger i topp og bunn som sørger for luft gjennomstrømning. Festes fra innsiden. Mulighet for å montere dør bak.

Regntak: Skrånende regntak med integert regn beskyttelse og ventilasjonskanaler rundt i ytterkamt.

Sideplater: Leveres som et tillegg.

Bunnplater: Bunnplate i én del, med innsprøytet pakning i polyuretan, for å sikre best mulig tetning.

Lås: Spagnolett 4-punkts låsesystem. Dette går ikke på bekostning av skapets innvendige plass. Standard med løftehåndtak med sikkerhetslås.

Jording: Internt jordes panelene gjennom sin innfesting og er i tillegg utstyrt med separate jordingsbolter.

Overflatebehandling: RAL 7035 struktur pulver lakk 100% polyester.

Tetthetsgrad: Tilsvare IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, når bunnplate er montert.

Godkjenninger: GOST. Motstandsdyktig mot klima og kjemisk aktive substanser iht EN61969-3 "Mekaniske strukturer for elektrisk utstyr. Utendørs skap".


Delivery: Frame with fitted door and lifthandle, rear panel and rain hood. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and side panels are not included in the standard delivery.

Tykkelse (T): 2mm
Materiale: Aluminium
Overflate: Børstet

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)
ECOM18066	1800mm	600mm	600mm
ECOM20086	2000mm	800mm	600mm
ECOM16086	1600mm	800mm	600mm
ECOM18086	1800mm	800mm	600mm
ECOM16066	1600mm	600mm	600mm
ECOM20066	2000mm	600mm	600mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE