

Kompakt LED-lys, CEL

Et kompakt LED-lys spesielt utformet for nVent HOFFMAN-skap. Tilgjengelig med eller uten bevegelsessensor. Enkel gjennomkabling basert på et plug-and-play-system. Eget for global bruk med en spenning på 24–240 V (AC/DC).

BRANSJESTANDARDER

UL 508A Component Recognized; File No. E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

FUNKSJONER

Tilkobling: Innmating, 2-polet. Gjennomkabling, 2-polet

Oppfølgingstid for bevegelsesdetektoren: 3 min.

Lysfarge: 5300 K (nøytralt hvitt)

Dimensjoner: 396 x 33 x 40

Lyskilde: LED

Strømforbruk: 5.1 W max.

Luminositet: 550 lm

Driftstemperatur: -20 ... +55 °C

Beskyttelsesgrad: IP20

Spenning: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)

Beskrivelse: Et kompakt LED-lys spesielt designet for nVent HOFFMAN-skap. Designet for å passe monteringsprofil på 25 mm og tilbehørskanal. Kan monteres horisontalt eller vertikalt. Lampen gjør at opptil 4 lys kan kobles til hverandre i en kjedekobling. Modell som slutter med "M", inkluderer bevegelsessensor. Magnetisk feste som tilbehør.

Tetthetsgrad: II / III

Lyseffekt:	550lm
Fargetemperatur:	5800K
Farge:	Svart
Lampetype:	LED
Lys farge:	Nøytral hvit
Materiale:	Plast
Overflate:	Glatt og matt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Bevegelsessensor inkludert	Nominell spenning	Inngangsspenning AC
CEL550	396mm	33mm	40mm	Nei	230V	240V max
CEL550M	396mm	33mm	40mm	Ja	230V	240V max

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE