

# Veggmonterte skap, AMG



Med disse brakettene kan du montere monteringsplater, 19-tommersprofiler eller en innvendig dør akkurat så dypt inn som de skal være.

## FUNKSJONER

Beskrivelse: For dybdejustering for ulikt tilbehør: montasjeplate, 19" profiler og innvendig dør. Ved rustfri stål skap må bruk av verktøy påberegnes.

Materiale: 2 mm galvanisert stål.

Dybde justerbar: Avstand til døren D - 35 til 65 mm.

Pakning: 2 par med monteringsutstyr.

**Materiale:** Lakkert stål  
**Overflate:** Galvanisert  
**Tykkelse:** 2mm

## SPESIFIKASJONER

| Katalognummer | E-nummer | Høyde | Bredde | Dybde | Kapslingsmateriale |
|---------------|----------|-------|--------|-------|--------------------|
| AMG300        | 2414291  | 97mm  | 65mm   | 300mm | Lakkert stål       |
| AMG400        | 2414292  | 97mm  | 65mm   | 400mm | Lakkert stål       |
| AMG155        | 2414288  | 97mm  | 65mm   | 155mm | Lakkert stål       |
| AMG210        | 2414289  | 97mm  | 65mm   | 210mm | Lakkert stål       |
| AMG260        | 2414290  | 97mm  | 65mm   | 260mm | Lakkert stål       |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ikke egnet for AFS.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.