

Veggmonterte skap, AMG



Med disse brakettene kan du montere monteringsplater, 19-tommersprofiler eller en innvendig dør akkurat så dypt inn som de skal være.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For dybdejustering for ulikt tilbehør: montasjeplate, 19" profiler og innvendig dør. Ved rustfri stål skap må bruk av verktøy påberegnes.

Materiale: 2 mm galvanisert stål.

Dybde justerbar: Avstand til døren D - 35 til 65 mm.

Pakning: 2 par med monteringsutstyr.

Tykkelse: 2mm
Overflate: Galvanisert
Materiale: Lakkert stål

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale
AMG155	97mm	65mm	155mm	Lakkert stål
AMG260	97mm	65mm	260mm	Lakkert stål
AMG300	97mm	65mm	300mm	Lakkert stål
AMG210	97mm	65mm	210mm	Lakkert stål
AMG400	97mm	65mm	400mm	Lakkert stål

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ikke egnet for AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE