


Dybdedelestenger for gulvskap, VBD



Dybdedelingsskinnen gir flere monteringsmuligheter i skapet, og deler det i to separate rom.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Montert i midten av et 1200 mm eller 1600 mm bredt skap (topp og bunn), for å gi standard monteringsmuligheter i to deler med bredde på 600 mm eller 800 mm. Dette muliggjør separat montering av tilbehør som CAB(P), CBU, CLPK, CLPF osv., i hvilken som helst side av skapet. Ekstratilbehør er justerbart i dybden innenfor hullmønsteret.

Materiale: 1.75 mm sinkbelagt stål.

Pakning: 1 par uten monteringsutstyr.

Monterings krav: Legg til VBK for montering. Legg til VB for komplette monteringsmuligheter i avdelingen.

Tykkelse: 1.75mm
Materiale: Stål
Overflate: Sinkbelagt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale
VBD400	24mm	400mm	90mm	Lakkert stål
VBD600	24mm	600mm	90mm	Lakkert stål
VBD800	24mm	800mm	90mm	Lakkert stål
VBD500	24mm	500mm	90mm	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.