

Dørmonteringsprofiler, MMDP



Disse monteringsprofilene sørger for at skapdøren ikke bøyes, og gjør det enkelt å montere elektriske komponenter og annet tilbehør.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For å styrke døren, festes på innsiden av døren på M6 svisede bolter, utstyrt med 10 mm hull mønster. Disse dørprofilene kan ikke brukes med AFS-skapserien.

Materiale: 1,2 mm galvanisert stål.

Dimensjon: 15 x 14 mm.

Pakning: 1 par med monteringsutstyr.

Kommentar: I veggmonterte stålskap som er 600 mm og høyere, er MMDP-dørprofiler inkludert. Profilene må bestilles som tilbehør for veggmonterte skap i rustfritt stål.

Tykkelse: 1.2mm
Overflate: Galvanisert
Materiale: Lakkert stål

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale
MMDP050	438mm	15mm	14mm	Veggmontert, Brukergrensesnitt	Lakkert stål
MMDP120	1138mm	15mm	14mm	Veggmontert, Brukergrensesnitt	Lakkert stål
MMDP040	338mm	15mm	14mm	Veggmontert, Brukergrensesnitt	Lakkert stål
MMDP140	1338mm	15mm	14mm	Veggmontert, Brukergrensesnitt	Lakkert stål
MMDP060	538mm	15mm	14mm	Veggmontert, Brukergrensesnitt	Lakkert stål
MMDP070	638mm	15mm	14mm	Veggmontert, Brukergrensesnitt	Lakkert stål
MMDP080	738mm	15mm	14mm	Veggmontert, Brukergrensesnitt	Lakkert stål
MMDP100	938mm	15mm	14mm	Veggmontert, Brukergrensesnitt	Lakkert stål

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ikke egnet for AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE