

Dobbel dør innhegning, GAL



Serien med veggmonterte skap av lakkert stål med dobbeltdør, MAD, er ideell for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkeltdør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en beskyttelsesgrad på IP 55 er komponentene inne i skapet godt beskyttet. Det gjør skapet godt egnet for mange bruksområder.

BRANSJESTANDARDS

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKSJONER

Materiale: Hus: 1.5 mm lakkert stål. Flensplate: 1.4 mm lakkert stål. Dør: 2 mm lakkert stål. Monteringsplate: 2 mm galvanisert stål / 2.5 mm MAD1001030R5 og større.

Skap: Brettet og sveiseskjøtet. Fire hull med 8.5 mm diameter for veggmontering, presset ut med 20.4 mm diameter x 2 mm fordypninger for luftsirkulasjon rundt baksiden av skapet.

Dør: Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte, avtakbare hengsler med sperrepinne. M6 sveisede bolter for montasje av dørprofiler MMDP på innsiden. To demonterbare monteringsprofiler på høyre dør og to på venstre dør. Tetning sikres av en ekstrudert enkelt polyuretan-pakning.

Lås: Spesiellagd lås med dobbel bit for enkel åpning av døren, 3 mm DIN-innlegg og 90° bevegelse. Trepunkts Espagnolette låseanordning. Andre innsatser er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Montasjeplate: Montasjeplaten er markert vertikalt med 10 mm intervaller for enkel horisontal plassering av utstyret. På toppen og bunnen er det hull for festing av kabler. Festes på M8 pressveisede bolter fra baksiden av skapet. Alle sider fra 800 mm og oppover er forsterket med brettede kanter. Ved hjelp av AMG-tilbehøret, kan montasjeplatens posisjon justeres til enhver dybde.

Flensåpning: Plassert helt bakerst på skapet for lettere kabelføring til monteringsplaten.

Tetthetsgrad: IP 55 | TYPE 12 | IK 10. For montering utendørs anbefales det å bruke en regnhette, ARF og 100 % polyesterlakkbelegg, i tillegg til korrosjonsbeskyttelse. Korrosjonsbestandighet må tas med i beregningen for utendørs og innendørs bruk.

Overflatebehandling: RAL 7035 struktarpulverlakk.

Levering: Skap med dører og monteringsplate (ikke inkludert for delenumre som slutter på PER5). To monteringsprofiler for dører på hver dør. Flensplate(r) med pakning(er), nøkkel med dobbel metallbit på 3 mm og monteringsstilbehør.

Jordingsmuligheter.


Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt
Farge:	Lys grå
Fargekode:	RAL 7035
Karosseritykkelse:	1.5mm
Dørtykkelse:	2mm

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse
MAD0608030PER5	2417400	600mm	800mm	300mm	Nei	
MAD0608030R5	2417401	600mm	800mm	300mm	Ja	570 x 750mm
MAD0801230PER5	2417402	800mm	1200mm	300mm	Nei	
MAD0801230R5	2417403	800mm	1200mm	300mm	Ja	770 x 1150mm
MAD1001030PER5	2417405	1000mm	1000mm	300mm	Nei	
MAD1001030R5	2417406	1000mm	1000mm	300mm	Ja	970 x 950mm
MAD1201030PER5	2417407	1200mm	1000mm	300mm	Nei	
MAD1201030R5	2417408	1200mm	1000mm	300mm	Ja	1170 x 950mm
MAD1201230PER5	2417409	1200mm	1200mm	300mm	Nei	
MAD1201230R5	2417410	1200mm	1200mm	300mm	Ja	1170 x 1150mm
MAD1401030PER5	2417413	1400mm	1000mm	300mm	Nei	
MAD1401030R5	2417414	1400mm	1000mm	300mm	Ja	1370 x 950mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

* 3-punkts låsemekanisme.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

