

Dobbel dør kabinett rustfritt stål, ADR



Serien med veggmonterte skap av rustfritt stål med dobbeltdør, ADR, er ideell for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkeltdør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en IP 55-beskyttelsesgrad er komponentene inne i skapet godt beskyttet, noe som gjør skapene godt egnet for bransjer som næringsmiddel- og legemiddelindustrien, samt nesten alle andre miljøer, avhengig av grad.

BRANSJESTANDARDER

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKSJONER

Materiale: AISI 304L / AISI 316L forhåndsslipt rustfritt stål. Hus: 1.5 mm. Dør: 2 mm. Monteringsplate: 2.5 mm galvanisert stål.

Skap: Brettet og sømsveiset. Hvert hjørne på baksiden av skapet er lasermerket for å vise nøyaktig hvor du skal bore hull og feste AWS-veggmonteringsbraketter. Dette forenkler installasjonen.

Dør: Hjørnet er formet i ett stykke. Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte hengsler i rustfritt stål AISI 304 med avtakbar bolt. Forseglingen sikres av en innsprøytet pakning i polyuretan eller en innsprøytet pakning i silikon. Innvendige M6-sveisede bolter for å montere valgfrie dørprofiler MMDP.

Lås: nVent HOFFMAN spesiallagde krombelagt 3 mm DIN-lås med 90° bevegelse og ant-vibrasjons mekanisme. Espagnolette trepunkts låseanordning. Lås i rustfritt stål og andre versjoner er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Montasjeplate: Festes på M8 bolter sveiset til baksiden av skapet. I skap med høyde eller bredde på 800 mm eller mer, har monteringsplaten en brett på alle 4 sidene for ekstra soliditet. Ved hjelp av AMG-tilbehøret kan montasjeplaten justeres i dybden.

Kabel inngang: Leveres uten flensåpninger som standard, dette for å maskimere tetting og oppretteholde et rent miljø.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Levering: Montasjeplate, komplett med festeutstyr og jordingsinnretninger. Pakket i en gjenvinnbar eske.

Tilleggsinformasjon: Det anbefales bruk av utstyr for termisk styring, ventilasjon og regnhetter utendørs og i tøffe omgivelser. Se avsnittet om generelt utstyr og teknisk kapittel for mer informasjon. Ved utendørs installasjoner anbefaler

Karosseritykkelse: 1.5mm
Dørtykkelse: 2mm
Overflate: Børstet


SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Pakning	Materiale	Maks. monteringsdybde
ADR1001230	1000mm	1200mm	300mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	282mm
ADR1201240-316	1200mm	1200mm	400mm	Silisium	Rustfritt stål 316	382mm
ADR1001030-316	1000mm	1000mm	300mm	Silisium	Rustfritt stål 316	282mm
ADR1001230-316	1000mm	1200mm	300mm	Silisium	Rustfritt stål 316	282mm
ADR1001030	1000mm	1000mm	300mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	282mm
ADR1201240	1200mm	1200mm	400mm	Polyuretan	Rustfritt stål 304	382mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

* 3-punkts espagnolette låsemekanisme.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE