


# Dobbel beskyttelse kabler inngang for veggmonterte skap, CED



Kabelflensen av gummi er lett å montere, og kabler og rør kan enkelt føres igjennom uten å måtte bruke verktøy. Dette sørger for at skapets beskyttelsesgrad opprettholdes.

## FUNKSJONER

Beskrivelse: Gummitetningen er veldig enkel å bruke. Installasjonen krever ikke noen bruk av verktøy, som igjen betyr lavere arbeids kost. "Pushout" membranen er en permanent pakning inntil den blir penetrert av en kabel eller rør. Passende for hull i materialer fra 0,5 til 4 mm tykkelse.

Materiale: EPDM, Halogen fri.

Temperaturbestandighet: -40°C to +110°C.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Tetthetsgrad: IP 67.

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails


**Materiale:** EPDM  
**Farge:** Lys grå  
**Fargekode:** RAL 7035  
**Overflate:** Glatt

## SPESIFIKASJONER

| Katalognummer | Høyde (H) | Bredde (W) | Dybde (D) | Høyde 1 (H1) | Diameter | Kabeldiameterområde |
|---------------|-----------|------------|-----------|--------------|----------|---------------------|
| CED12         | 20mm      | 20mm       | 12.8mm    | 5.6mm        | 20mm     | 4 – 7mm             |
| CED16         | 21mm      | 21mm       | 17.7mm    | 11mm         | 21mm     | 5 – 9mm             |

| Katalognummer | Høyde (H) | Bredde (W) | Dybde (D) | Høyde 1 (H1) | Diameter | Kabeldiameterområde |
|---------------|-----------|------------|-----------|--------------|----------|---------------------|
| CED20         | 25.5mm    | 25.5mm     | 20mm      | 13.4mm       | 25.5mm   | 8 – 13mm            |
| CED25         | 30.5mm    | 30.5mm     | 21.3mm    | 15.3mm       | 30.5mm   | 11 – 17mm           |
| CED32         | 38.5mm    | 38.5mm     | 24.6mm    | 18.6mm       | 38.5mm   | 15 – 20mm           |
| CED40         | 48.5mm    | 48.5mm     | 29.5mm    | 21.7mm       | 48.5mm   | 19 – 28mm           |
| CED50         | 60.5mm    | 60.5mm     | 34.8mm    | 25mm         | 60.5mm   | 27 – 35mm           |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**