

Avtappingsutlufting, DPE

Dette elementet i 316L rustfritt stål kombinerer drenering og lufting og er spesielt godt egnet for bruk i potensielt eksplosive miljøer (EX e).

FUNKSJONER

Beskrivelse: Kombinasjon av elementer for drenering og lufting er spesielt godt egnet for bruk i potensielt eksplosive miljøer (EX e).

Beskyttelsesgrad: IP 66.

Temperaturområde: -30 °C til 100 °C.

Pakning: 1 stk.



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Produktserie	Materiale	Overflate	Kapslingsmateriale
DPE3004S3	Frittstående, Veggmontert	Rustfritt stål 316L	Børstet	Lakkert stål, Rustfritt stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.