

Jordingsstroppe, ECFE

Jordingsstroppen er skåret på forhånd og er utstyrt med tilkoblingshull. Den forenkler både innkjøp og montering.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For jording og potensial jording mellom plater, deler og skapramme.

Lengde: 300 mm.

Materiale: Fortynnet 0,15 mm elektrolytisk kobberledning.

Arbeidstemperatur: Opp til 105°C.

Pakning: 10 stk.

Monterings krav: Legg til tilkoblingssett ECF for festing av stropp til lakkert ramme.

Tykkelse: 0.15mm
Materiale: Kobber
Overflate: Tinnbelagt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale	Produktserie	Tverrsnitt
ECFE2530	13mm	381mm	8mm	Lakkert stål	Frittstående, IEC Generelt tilbehør	25mm ²
ECFE1630	13mm	381mm	8mm	Lakkert stål	Frittstående, IEC Generelt tilbehør	16mm ²

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.