

Jordingsstroppe, ECFE



Jordingsstroppen er skåret på forhånd og er utstyrt med tilkoblingshull. Den forenkler både innkjøp og montering.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For jording og potensial jording mellom plater, deler og skapramme.

Lengde: 300 mm.

Materiale: Fortynnet 0,15 mm elektrolytisk kobberledning.

Arbeidstemperatur: Opp til 105°C.

Pakning: 10 stk.

Monterings krav: Legg til tilkoblingssett ECF for festing av stroppe til lakkert ramme.

Materiale: Kobber
Overflate: Tinnbelagt
Tykkelse: 0.15mm

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale	Produktserie
ECFE1630	2415517	13mm	381mm	8mm	Lakkert stål	Frittstående, IEC Generelt tilbehør
ECFE2530	2415518	13mm	381mm	8mm	Lakkert stål	Frittstående, IEC Generelt tilbehør

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.