


EL LED skaplampe



Et LED-lys spesielt utformet for nVent HOFFMAN-skap. Verktøyfri montering reduserer monteringstiden. Enkel gjennomkabling basert på et plug-and-play-system. Modell på24 V (DC).

FUNKSJONER

Beskrivelse: LED-skaplys spesielt utformet for nVent HOFFMAN-skap. Rask og verktøyfri montasje takket være et låsekroksystem utformet for å passe til 25 mm hullmønsteret på nVent HOFFMAN-skap. Kan monteres horisontalt eller vertikalt.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

Materiale:	Plast
Overflate:	Glatt
Farge:	Svart
Lampetype:	LED
Fargetemperatur:	4000K
Lys farge:	Nøytral hvit
Driftstemperatur:	-20 to 55°C

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kontakttype	Lyseffekt
EL1200D24V	3302997	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm
EL1200DS	3302998	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	1200lm
EL1200DS-BF	3302999	76mm	364mm	48mm	Type E	1200lm
EL1200DS-CH	3303000	76mm	364mm	48mm	Type J	1200lm
EL1200DS-GB	3303001	76mm	364mm	48mm	Type G	1200lm
EL1200DS-US	3303002	76mm	364mm	48mm	Type B	1200lm
EL1200M	3303003	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm
EL1200M24V	3303004	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm
EL1200MS	3303005	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	1200lm
EL1200MS-BF	3303006	76mm	364mm	48mm	Type E	1200lm
EL1200MS-CH	3303007	76mm	364mm	48mm	Type J	1200lm

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kontakttype	Lyseffekt
EL1200MS-GB	3303008	76mm	364mm	48mm	Type G	1200lm
EL1200MS-US	3303009	76mm	364mm	48mm	Type B	1200lm
EL900D	3303010	76mm	314mm	48mm	NA	900lm
EL900DS	3303011	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	900lm
EL900DS-BF	3303012	76mm	364mm	48mm	Type E	900lm
EL900DS-CH	3303013	76mm	364mm	48mm	Type J	900lm
EL900DS-GB	3303014	76mm	364mm	48mm	Type G	900lm
EL900DS-US		76mm	364mm	48mm	Type B	900lm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.