

Flensfeste koble fra, MCF



Serien med gulvskap i lakkert stål med frakoblet flensfeste, MCF, er lagerført i mange forskjellige størrelser. Skapet er utstyrt med en forhåndsdefinert utskjæring på den høyre døren, noe som reduserer bearbeidingstid. Utskjæringen kan tilpasses etter de fleste vanlige bryterne på markedet. Skapkonfigurasjonene som kan opprettes, samsvarer med forskriftene om dørsperring og hovedbryter.

BRANSJESTANDARDS

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL

FUNKSJONER

Materiale: Ramme: 1,5 mm lakkert stål. Dører: 2 mm lakkert stål. Bak-, tak- og sidepaneler: 1,5 mm lakkert stål. Monteringsplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

Ramme: Reverserte åpne profiler med sømsveising og 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inkludert integrert eksternt hullmønster.

Dør: Montert med fire hengsler. Inkludert dørkarm med hullmønster på 25 mm. Døren kan ikke snus bak fram. Flensdør: Overflatemontert med hengsler, låst fra innsiden, med universal utskjæring.

Bakpanel: Montert med M6 torx-skruer. Standard muligheter for bakdørmontering.

Sidepaneler: Tilbehør som må bestilles for seg.

Takpanel: Avtakbart.

Lås: Lås, venstre dør: 4-punkters espagnolett-låsesystem. Påvirker ikke den innvendige skaplassen. Standard dobbeltlås med innsats på 3 mm. Standard innsatser, sylindere, løftehåndtak og T-håndtak kan bestilles som tilbehør. Lås, høyre dør: Topp- og bunnlås med dobbelbit som gjør det enkelt å åpne døren. 3 mm innsats med dobbelbit og 90° bevegelse. Andre innsatser er tilgjengelige som tilbehør.

Bunnplater: Består av tre deler

Monteringsplate: Dobbelfalset og justerbar i dybden med intervaller à 25 mm, med MPD02-tilbehør. Følger med, festet til utsiden av skapemballasjen.

Jording: Alle paneler er jordnet gjennom monteringen og utstyrt med en separat jordingsbolt.

Behandling: RAL 7035 strukturert pulverlakk.

Beskyttelse: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Monteringskrav: Standard levering klar for kombinert installasjon. Sidene på gruppen med kombinerte skap må lukkes med SPM-sidepaneler. Låsesettet FMD er inkludert i standardleveransen og er kompatibelt med de mest vanlige elektriske bryterne. Legg til FMA, FMB og FMS for å fullføre låsesystemet for sammenkoblede skap.

Levering: Ramme med monterte dører, bakpanel, takpanel, bunnplater, monteringsplate og dørramme. Det følger med jordingsbolter i leveransen. Leveres på en pall med identisk bredde som skapet for å gjøre sammenkobling mulig uten demontering. All emballasje kan resirkuleres.


Karosseritykkelse:	1.5mm
Dørtykkelse:	2mm
Farge:	Lys grå
Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt
Fargekode:	RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Høyde på monteringsplate	Høyde på monteringsplate	Bredde på monteringsplate
MCF18105R5	1800mm	999mm	500mm	66.69mm	1694mm	894mm
MCF20085R5	2000mm	800mm	500mm	74.57mm	1894mm	694mm
MCF20105R5	2000mm	999mm	500mm	74.57mm	1894mm	894mm
MCF18085R5	1800mm	800mm	500mm	66.69mm	1694mm	694mm
MCF20086R5	2000mm	800mm	600mm	74.57mm	1894mm	694mm
MCF18084R5	1800mm	800mm	400mm	66.69mm	1694mm	694mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

SPM mild steel side panels must be ordered separately to close the cabinets (individual or assembled), in order to maintain the protection rating.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE