


Fremre/bakre bunnrammer for gulvskap, PCU



Denne rammen gir deg ekstra plass til utstyr nederst, og den kan skilles fra skapet. Den har universalhullmønster, så du enkelt kan montere på tilbehør.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For montering og føring av kabler, eller montering av samleskinneholdere, f.eks. Erico, Ter-Mate. Identisk hullmønster til skaprammen gjør det mulig å montere alt relevant ekstraputstyr (f.eks. CLPF, CLPK). Festes på skapet base med M12 skruer (medfølger). Standardhøyde 300 mm (200 mm tilgjengelig kun på forespørsel).

Materiale: Ramme i 1,75 mm stålplate, plater i 1,35 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7035 struktarpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 41 | TYPE 1.

Monterings krav: Legg til sideplater PCUP for å lukke sidene.

Pakning: 1 stk. med dekkeplater foran og bak med monteringsutstyr.

Farge: Lys grå
Overflate: Belagt
Fargekode: RAL 7035
Materiale: Stål

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale
PCU2066R5	200mm	599mm	600mm	Rustfritt stål
PCU2108R5	200mm	999mm	800mm	Rustfritt stål
PCU2106R5	200mm	999mm	600mm	Rustfritt stål

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale
PCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Rustfritt stål
PCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Rustfritt stål
PCU2126R5	200mm	1199mm	600mm	Rustfritt stål
PCU2068R5	200mm	599mm	800mm	Rustfritt stål
PCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Rustfritt stål
PCU2128R5	200mm	1199mm	800mm	Rustfritt stål
PCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Rustfritt stål
PCU3046R5	300mm	400mm	600mm	Rustfritt stål
PCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Rustfritt stål
PCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Rustfritt stål
PCU3128R5	300mm	1199mm	800mm	Rustfritt stål
PCU3068R5	300mm	599mm	800mm	Rustfritt stål
PCU3106R5	300mm	999mm	600mm	Rustfritt stål
PCU3126R5	300mm	1199mm	600mm	Rustfritt stål
PCU3066R5	300mm	599mm	600mm	Rustfritt stål
PCU3108R5	300mm	999mm	800mm	Rustfritt stål
PCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Rustfritt stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE