


Fremre/bakre bunnrammer for gulvskap, PCU



Denne rammen gir deg ekstra plass til utstyr nederst, og den kan skilles fra skapet. Den har universalhullmønster, så du enkelt kan montere på tilbehør.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For montering og føring av kabler, eller montering av samleskinneholdere, f.eks. Erico, Ter-Mate. Identisk hullmønster til skaprammen gjør det mulig å montere alt relevant ekstraputstyr (f.eks. CLPF, CLPK). Festes på skapets base med M12 skruer (medfølger). Standardhøyde 300 mm (200 mm tilgjengelig kun på forespørsel).

Materiale: Ramme i 1,75 mm stålplate, plater i 1,35 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 41 | TYPE 1.

Monteringskrav: Legg til sideplater PCUP for å lukke sidene.

Pakning: 1 stk. med dekkeplater foran og bak med monteringsutstyr.

Materiale: Stål
Overflate: Belagt
Farge: Lys grå
Fargekode: RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale
PCU3046R5	2419950	300mm	400mm	600mm	Rustfritt stål
PCU3048R5	2419951	300mm	400mm	800mm	Rustfritt stål
PCU3066R5	2419952	300mm	599mm	600mm	Rustfritt stål

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale
PCU3068R5	2419953	300mm	599mm	800mm	Rustfritt stål
PCU3086R5	2419954	300mm	800mm	600mm	Rustfritt stål
PCU3088R5	2419955	300mm	800mm	800mm	Rustfritt stål
PCU3106R5	2419956	300mm	999mm	600mm	Rustfritt stål
PCU3108R5	2419957	300mm	999mm	800mm	Rustfritt stål
PCU3126R5	2419958	300mm	1199mm	600mm	Rustfritt stål
PCU3128R5	2419959	300mm	1199mm	800mm	Rustfritt stål
PCU2046R5	2419940	200mm	400mm	600mm	Rustfritt stål
PCU2048R5	2419941	200mm	400mm	800mm	Rustfritt stål
PCU2066R5	2419942	200mm	599mm	600mm	Rustfritt stål
PCU2068R5	2419943	200mm	599mm	800mm	Rustfritt stål
PCU2086R5	2419944	200mm	800mm	600mm	Rustfritt stål
PCU2088R5	2419945	200mm	800mm	800mm	Rustfritt stål
PCU2106R5	2419946	200mm	999mm	600mm	Rustfritt stål
PCU2108R5	2419947	200mm	999mm	800mm	Rustfritt stål
PCU2126R5	2419948	200mm	1199mm	600mm	Rustfritt stål
PCU2128R5	2419949	200mm	1199mm	800mm	Rustfritt stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.