

Sokkel foran/bak, PFS



Sokkelen i rustfritt stål gjør at du kan legge kabler uten begrensninger. Denne sokkelen skaper ekstra plass under skapet, og gjør det enkelt å montere kabler.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Front og bak sokkel seksjoner. For kabling uten noen restriksjoner og i hht. VDE 0113 standarden. Sokkelen består av fire hjerne deler med demonterbare front deksler. Side panelene PSS må bestilles separat. Produsert i 100 mm og 200 mm høyde. 200 mm høye sokler blir levert med bak deksler for kabling som består av to demonterbare paneler på 100 mm høyde. Front dekselet er en sokkel i en del med en høyde på 200 mm. Alle paneler har doble bretter på hvert panel for ytterligere styrke.

Materiale: AISI 304 / AISI 316L pre-slipt rustfritt stål. Hjørner 2 mm og paneler 1.5 mm.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Pakning: 1 sokkel med montasje materiell.

Monterings krav: Legg til sidepaneler PSS for å få en komplett sokkel.

Tykkelse: 1.5mm
Overflate: Børstet

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Materiale	Kapslingsmateriale
PFS1100	100mm	1000mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 304	Lakkert stål
PFS1100-316	100mm	1000mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål
PFS2120	200mm	1200mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 304	Lakkert stål
PFS2060	200mm	600mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 304	Lakkert stål
PFS1060	100mm	600mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 304	Lakkert stål
PFS2080-316	200mm	800mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål
PFS2100-316	200mm	1000mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål
PFS1080-316	100mm	800mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål
PFS1120-316	100mm	1200mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål
PFS1120	100mm	1200mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 304	Lakkert stål

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Materiale	Kapslingsmateriale
PFS1080	100mm	800mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 304	Lakkert stål
PFS2080	200mm	800mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 304	Lakkert stål
PFS1060-316	100mm	600mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål
PFS2100	200mm	1000mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 304	Lakkert stål
PFS2120-316	200mm	1200mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål
PFS2060-316	200mm	600mm	60mm	Frittstående	Rustfritt stål 316	Lakkert stål

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For skap med 1600 mm bredde bruk 2 x 800 mm brede sokkler.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE