

Fremre/bakre sokler, PF

For- og baksokkelen gjør at du kan legge kabler uten begrensninger etter VDE 0113-standarden. Denne sokkelen skaper ekstra plass under skapet, og gjør det enkelt å montere kabler.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Sokkelseksjoner foran og bak. For kabelføring uten begrensninger og i samsvar med VDE 0113-standarden. Sokkelen består av fire hjørnestykker med avtakbare frontdeksler. Sideplatene PS må bestilles separat. Produseres i høyder på 100 mm og 200 mm. 200 mm høye sokler leveres med et bakdeksel for kabelføring som består av to 100 mm høye avtakbare plater. Frontdekselet er en enkel plate på 200 mm. Alle plater er doble for ekstra styrke.

Materiale: Hjørnestykker i 2 mm og plater i 1,5 mm bløtt stål.

Overflatebehandling: RAL 7022 strukturpulverlakk.

Pakning: 1 sett med 4 hjørnestykker, inklusive deksler. Front- og bakplate (2 bakplater for 200mm høye sokler) med monteringsutstyr. Monteringsutstyr for sideplater PS eller tverrgående profiler PCP.

Monterings krav: Legg til PS sideplater for komplett sokkel. Når du kombinerer skap, anbefales det å legge til tverrgående plater PCP for støtte til kabelrør og ekstra stivhet.



Tykkelse: 1.5mm
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Fargekode: RAL 7022
Farge: Umbragrå

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale
PF1120	100mm	1200mm	63mm	Frittstående	Lakkert stål
PF1100	100mm	1000mm	63mm	Frittstående	Lakkert stål
PF2120	200mm	1200mm	63mm	Frittstående	Lakkert stål
PF1060	100mm	600mm	63mm	Frittstående	Lakkert stål

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale
PF1080	100mm	800mm	63mm	Frittstående	Lakkert stål
PF2040	200mm	400mm	63mm	Frittstående	Lakkert stål
PF1050	100mm	500mm	63mm	Frittstående	Lakkert stål
PF2100	200mm	1000mm	63mm	Frittstående	Lakkert stål
PF2050	200mm	500mm	63mm	Frittstående	Lakkert stål
PF2060	200mm	600mm	63mm	Frittstående	Lakkert stål
PF1040	100mm	400mm	63mm	Frittstående	Lakkert stål
PF2080	200mm	800mm	63mm	Frittstående	Lakkert stål

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For skap med 1600 mm bredde bruk 2 x 800 mm brede sokler.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE