

Glandplate med knockouts, AFK



Du kan enkelt slå ut så mange hull du trenger i denne stålfleksplaten for å få plass til kabler.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Flens med "knock-outs" i henhold til tabell.

Materiale: 1,4 mm lakkert stål.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Pakning: 1 stk.

Tykkelse: 1.4mm
Farge: Lys grå
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Fargekode: RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Hullmønster	Type pakningsplater	Åpningsbredde for pakningsplate
AFK21R5	342m m	128m m	3mm	(9) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	2	310mm
AFK31R5	442m m	128m m	3mm	(18) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	3	410mm
AFK11SR5	242m m	88mm	3mm	(4) M16, (3) M20	1S.	210mm
AFK42R5	542m m	88mm	3mm	(18) M16, (14) M20, (3) M25, (1) M32	4	510mm
AFK41R5	542m m	128m m	3mm	(27) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	4	510mm
AFK21SR5	342m m	88mm	3mm	(6) M16, (3) M20, (1) M25	2S.	310mm
AFK31SR5	442m m	88mm	3mm	(9) M16, (4) M20, (1) M25	3S.	410mm

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Hullmønster	Type pakningsplater	Åpningsbredde for pakningsplate
AFK11R5	242mm	128mm	3mm	(4) M16, (5) M20, (2) M25, (2) M32	1	210mm
AFK12R5	242mm	128mm	3mm	(12) M16, (1) M25, (1) M32	1	210mm
AFK22R5	342mm	128mm	3mm	(21) M16, (1) M32, (1) M25	2	310mm
AFK32R5	442mm	128mm	3mm	(21) M16, (10) M20	3	410mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE