

Glandplate med knockouts, AFK



Du kan enkelt slå ut så mange hull du trenger i denne stålfleksplaten for å få plass til kabler.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Flens med "knock-outs" i henhold til tabell.

Materiale: 1,4 mm lakkert stål.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturlakk.

Pakning: 1 stk.

Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Farge: Lys grå
Fargekode: RAL 7035
Tykkelse: 1.4mm

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Hullmønster	Type pakningsplater
AFK11R5	2413974	242mm	128mm	3mm	(4) M16, (5) M20, (2) M25, (2) M32	1
AFK11SR5	2413975	242mm	88mm	3mm	(4) M16, (3) M20	1S.
AFK12R5	2413976	242mm	128mm	3mm	(12) M16, (1) M25, (1) M32	1
AFK21R5	2413977	342mm	128mm	3mm	(9) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	2
AFK21SR5	2413978	342mm	88mm	3mm	(6) M16, (3) M20, (1) M25	2S.
AFK22R5	2413979	342mm	128mm	3mm	(21) M16, (1) M32, (1) M25	2
AFK31R5	2413980	442mm	128mm	3mm	(18) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	3
AFK31SR5	2413981	442mm	88mm	3mm	(9) M16, (4) M20, (1) M25	3S.
AFK32R5	2413982	442mm	128mm	3mm	(21) M16, (10) M20	3
AFK41R5	2413983	542mm	128mm	3mm	(27) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	4
AFK42R5	2413984	542mm	88mm	3mm	(18) M16, (14) M20, (3) M25, (1) M32	4

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.