

Glassdører, ADCS



Elektriske komponenter er synlige gjennom døren, selv når den er lukket, dermed får du beskyttelse mot at uvedkommende får tilgang.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Monteres i stedet for standarddør. Gir et klart innsyn til elementene som er installert inne i skapet. Tillater alle alternativene for låseprogrammet.

Materiale: 1.5 mm AISI 304 rustfritt stål, 2 mm for skap med en lengde eller bredde på 800 mm eller mer, og 4 mm klart sikkerhetsglass.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Pakning: 1 stk.

The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed

The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection

Materiale: Rustfritt stål 304

Overflate: Børstet

Tykkelse: 1.5mm

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Antall låser	Vindusstørrelse	Produktserie
ADCS03624	2410899	360mm	240mm	1	219 x 83mm	Veggmontert
ADCS04030	2410900	400mm	300mm	1	259 x 143mm	Veggmontert

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Antall låser	Vindusstørrelse	Produktserie
ADCS04040	2410901	400mm	400mm	1	259 x 243mm	Veggmontert
ADCS04060	2410902	400mm	600mm	1	259 x 443mm	Veggmontert
ADCS05040	2410903	500mm	400mm	1	359 x 243mm	Veggmontert
ADCS05050	2410904	500mm	500mm	1	359 x 343mm	Veggmontert
ADCS06040	2410905	600mm	400mm	2	459 x 243mm	Veggmontert
ADCS06060	2410906	600mm	600mm	2	459 x 443mm	Veggmontert
ADCS06080	2410907	600mm	800mm	2	459 x 643mm	Veggmontert
ADCS08060	2410908	800mm	600mm	2	659 x 443mm	Veggmontert
ADCS08080	2410909	800mm	800mm	2	659 x 643mm	Veggmontert
ADCS10080	2410910	1000mm	800mm	1	859 x 643mm	Veggmontert
ADCS12080	2410911	1200mm	800mm	1	1059 x 643mm	Veggmontert
ADCS14080	2410912	1400mm	800mm	1	1259 x 643mm	Veggmontert

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

* 3-punkts låsemekanisme. Ikke egnet for AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.