

Glassdører, ADCS



Elektriske komponenter er synlige gjennom døren, selv når den er lukket, dermed får du beskyttelse mot at uvedkommende får tilgang.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Monteres i stedet for standarddør. Gir et klart innsyn til elementene som er installert inne i skapet. Tillater alle alternativene for låseprogrammet.

Materiale: 1.5 mm AISI 304 rustfritt stål, 2 mm for skap med en lengde eller bredde på 800 mm eller mer, og 4 mm klart sikkerhetsglass.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Pakning: 1 stk.

The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed

The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection

Tykkelse: 1.5mm
Overflate: Børstet
Materiale: Rustfritt stål 304

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Antall låser	Vindusstørrelse	Produktserie	Kapslingsmateriale
ADCS10080	1000mm	800mm	1	859 x 643mm	Veggmontert	Lakkert stål
ADCS06060	600mm	600mm	2	459 x 443mm	Veggmontert	Lakkert stål

Katalognummer	Høyde	Bredde	Antall låser	Vindusstørrelse	Produktserie	Kapslingsmateriale
ADCS04040	400mm	400mm	1	259 x 243mm	Veggmontert	Lakkert stål
ADCS08060	800mm	600mm	2	659 x 443mm	Veggmontert	Lakkert stål
ADCS12080	1200mm	800mm	1	1059 x 643mm	Veggmontert	Lakkert stål
ADCS06040	600mm	400mm	2	459 x 243mm	Veggmontert	Lakkert stål
ADCS05040	500mm	400mm	1	359 x 243mm	Veggmontert	Lakkert stål
ADCS04030	400mm	300mm	1	259 x 143mm	Veggmontert	Lakkert stål
ADCS06080	600mm	800mm	2	459 x 643mm	Veggmontert	Lakkert stål
ADCS03624	360mm	240mm	1	219 x 83mm	Veggmontert	Lakkert stål
ADCS14080	1400mm	800mm	1	1259 x 643mm	Veggmontert	Lakkert stål
ADCS05050	500mm	500mm	1	359 x 343mm	Veggmontert	Lakkert stål
ADCS08080	800mm	800mm	2	659 x 643mm	Veggmontert	Lakkert stål
ADCS04060	400mm	600mm	1	259 x 443mm	Veggmontert	Lakkert stål

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

* 3-punkts låsemekanisme. Ikke egnet for AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE