



Kraftige profiler for 19-tommers profilfeste, CIB-HD



Disse profilene er utformet for montering av 19-tommers vertikale profiler, og gir justerbar dybde for å passe til ulike konfigurasjoner. De er sikkert festet til skaprammen for å sikre robust feste og er testet for å tåle belastninger på opptil 250 kg.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For montering av 19-tommers vertikale profiler CIP/CIPD i 600 mm og 800 mm brede skap. Fullt justerbar i dybde.

Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.

Maksimal belastning: 2500 N per par.

Antall i pakken: 2 profiler med monteringstilbehør.

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde
CIB600HD	47mm	600mm	51mm
CIB800HD	47mm	800mm	51mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.