


Hygienisk Design veggmontert kabinett, HDW



nVent HOFFMANs skapserie HDW i hygienisk design er designet med egnede materialer og egenskaper for næring med høye krav til hygiene og rengjøring. Skapene er designet med en hel, selv-drenerende, høypolert overflate. Dette, i tillegg til høy IP grad bidrar til redusert nedetid i forhold til rengjøring og vedlikehold. Dette fører igjen til økt produktivitet.

BRANSJESTANDARDS

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

FUNKSJONER

Materiale: Skap: 1.5mm AISI 304L finkornet rustfritt stål. Montasjeplate: 2 mm galvanisert stål.

Skap: Hus i én del, brettet og sømsveiset. Toppen av selve skapet er utstyrt med et hellende tak i en vinkel på 30° mot fronten, med et overheng på 30 mm, slik at væsker ikke drypper ned på pakningen og døren.

Dør: Brettet med en helningsvinkel på 8° på alle sider. Overflatemontert med 120° åpning. Skjulte sinkbelagte stålhengsler med låsebolt. Kan monteres slik at det er mulig å åpne fra venstre eller høyre side (ekstra bearbeiding kreves ikke).

Interne hengsler: Dørhengselen er spesielt utformet for å skjules inne i skapet når døren lukkes for å unngå at smuss hopper seg opp, noe som gjør skapet enkelt å rengjøre.

Tetning: En avtakbar blå silikonpakning i ett stykke med støpte hjørner sikrer riktig forsegling, og gjør det raskere og enklere å ta den ut og bytte den ved grundig rengjøring. Silikonen er i samsvar med FDA 21 CFR 177.2600.

Lås: Hygienisk design lås i syrefast stål, AISI 316L med blå silikon pakning, låsen er i henhold til norm DIN EN 1672-2:2009.

Montasjeplate: Festet på M8 skruer sveiset på baksiden av skapet. Alle sidene fra 800 mm og større er forsterket med brettede kanter. Montasjeplaten er merket vertikalt med 10 mm intervaller for enkel horisontal posisjonering av utstyr.

Kabel inngang: For å unngå hygienisk risiko er det ingen flens åpninger som standard.

Tetthetsgrad: Tilsvarende IP66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Overflatebehandling: 400 finkornet syrefast stål, polert til Ra < 0.8 µm.

Levering: Skap med dør, montasjeplate, metall nøkkel og monteringsutstyr.


Tilleggsinformasjon: Hvis du vil ha informasjon om tilbehør på utsiden av skapet, kan du se i delen om HD-tilbehør.

Materiale:	Rustfritt stål 304
Overflate:	Børstet
Tykkelse (T):	1.5mm
Helningsgrad:	30°

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Panelstørrelse
HDW0442215	2411463	442mm	220mm	155mm	350 x 160mm
HDW0553921	2411464	552mm	390mm	210mm	430 x 330mm
HDW0558121	2411465	552mm	810mm	210mm	430 x 750mm
HDW0606130	2411466	605mm	610mm	300mm	430 x 550mm
HDW0675121	2411467	672mm	510mm	210mm	550 x 450mm
HDW0773921	2411468	772mm	390mm	210mm	650 x 330mm
HDW0776121	2411469	772mm	610mm	210mm	650 x 550mm
HDW0828130	2411470	825mm	810mm	300mm	650 x 750mm
HDW1228130	2411471	1225mm	810mm	300mm	1050 x 750mm
HDW1428130	2411472	1425mm	810mm	300mm	1250 x 750mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.