

Liten industriell kjøler, TCW



Den industrielle mini-vannkjøleren gir presisjon og pålitelighet i en kompakt utforming. Den høye presisjonen på kjølingen forbedrer produksjonskvaliteten og gir mer konsekvente og overlegne resultater. Det store utvalget av tilbehør og alternativer gjør det mulig med flere kjølerkonfigurasjoner for å dekke ulike bruksbehov. Mini-kjøleren har en miljøvennlig design med komponenter med høy ytelse.

FUNKSJONER

Hermetisk kompressor.

Messingrør for kjølekrets.

Sveiset og loddet platefordamper i rustfritt stål.

Svært effektiv kondenseringsspole.

Aksialvifte.

Ikke-jernholdig materialvæskekrets.

Standard væskekrets med åpen beholder og pumpe.

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Nominell kapasitet i watt ved 50 Hz	Nominell kapasitet i watt ved 60 Hz	Væsketype	Nominell spenning	Nominell frekvens	Kjølemiddel
TCW31	3000W	3450W	Vann	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TCW19	2200W	2550W	Vann	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TCW12	1600W	1900W	Vann	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TCW41	3900W	4450W	Vann	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TCW08	900W	1100W	Vann	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Merknad: Varene kan tilpasses, kontakt nVent for å konfigurere.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE