

Ytterdører, ADI



Skjermer og indikatorer kan monteres på en overflate i skapet og hindre uønsket tilgang ved å dekke over andre komponenter.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For styringsenheter, målere, lamper osv. Hengsler kan monteres for venstre- eller høyreåpning. Lås: 3 mm DIN-innlegg, dører på 700 mm og over har 2 låser. Brukbar dybde mellom innvendig og ekstern dør: 35 mm. Justerbar dybdeposisjon med AMG-tilbehør. Arbeidsområde: H-55, W-108. Ved rustfri stål skap, må bruk av maskin påberegnes.

Materiale: Dør: 1,5 mm lakkert stål, og vertikale profiler 2 mm lakkert stål.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: IP 2XC.

Pakning: Innvendig dør, to vertikale profiler og monteringsutstyr.

Tykkelse:	1.5mm
Farge:	Lys grå
Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt
Fargekode:	RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Dørstørrelse	Antall låser	Produktserie
ADI06050R5	574mm	461mm	71mm	545 x 392mm	1	Veggmontert
ADI04040R5	374mm	374mm	71mm	345 x 292mm	1	Veggmontert
ADI06040R5	574mm	374mm	71mm	545 x 292mm	1	Veggmontert
ADI05050R5	474mm	461mm	71mm	445 x 392mm	1	Veggmontert
ADI04050R5	374mm	461mm	71mm	345 x 392mm	1	Veggmontert
ADI06080R5	574mm	761mm	71mm	545 x 692mm	1	Veggmontert
ADI05040R5	474mm	374mm	71mm	445 x 292mm	1	Veggmontert
ADI04030R5	374mm	261mm	71mm	345 x 192mm	1	Veggmontert
ADI05030R5	474mm	261mm	71mm	445 x 192mm	1	Veggmontert
ADI04060R5	374mm	561mm	71mm	345 x 492mm	1	Veggmontert

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Dørstørrelse	Antall låser	Produktserie
ADI06060R5	574mm	561mm	71mm	545 x 492mm	1	Veggmontert
ADI08060R5	774mm	561mm	71mm	745 x 492mm	2	Veggmontert
ADI08080R5	774mm	761mm	71mm	745 x 692mm	2	Veggmontert
ADI10080R5	974mm	761mm	71mm	945 x 692mm	2	Veggmontert
ADI08040R5	774mm	374mm	71mm	745 x 292mm	2	Veggmontert
ADI10060R5	974mm	561mm	71mm	945 x 492mm	2	Veggmontert
ADI07050R5	674mm	461mm	71mm	645 x 392mm	2	Veggmontert
ADI12060R5	1174mm	561mm	71mm	1145 x 492mm	2	Veggmontert
ADI12080R5	1174mm	761mm	71mm	1145 x 692mm	2	Veggmontert

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ikke egnet for AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE