

# Ytterdører, ADI



Skjermer og indikatorer kan monteres på en overflate i skapet og hindre uønsket tilgang ved å dekke over andre komponenter.

## FUNKSJONER

Beskrivelse: For styringsenheter, målere, lamper osv. Hengsler kan monteres for venstre- eller høyreåpning. Lås: 3 mm DIN-innlegg, dører på 700 mm og over har 2 låser. Brukbar dybde mellom innvendig og ekstern dør: 35 mm. Justerbar dybdeposisjon med AMG-tilbehør. Arbeidsområde: H-55, W-108. Ved rustfri stål skap, må bruk av maskin påberegnes.

Materiale: Dør: 1,5 mm lakkert stål, og vertikale profiler 2 mm lakkert stål.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: IP 2XC.

Pakning: Innvendig dør, to vertikale profiler og monteringsutstyr.

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Materiale:</b> | Lakkert stål |
| <b>Overflate:</b> | Pulverbelagt |
| <b>Farge:</b>     | Lys grå      |
| <b>Fargekode:</b> | RAL 7035     |
| <b>Tykkelse:</b>  | 1.5mm        |

## SPESIFIKASJONER

| Katalognummer | E-nummer | Høyde | Bredde | Dybde | Dørstørrelse | Antall låser |
|---------------|----------|-------|--------|-------|--------------|--------------|
| ADI04030R5    | 2413864  | 374mm | 261mm  | 71mm  | 345 x 192mm  | 1            |
| ADI04040R5    | 2410913  | 374mm | 374mm  | 71mm  | 345 x 292mm  | 1            |
| ADI04050R5    | 2410914  | 374mm | 461mm  | 71mm  | 345 x 392mm  | 1            |
| ADI04060R5    | 2410915  | 374mm | 561mm  | 71mm  | 345 x 492mm  | 1            |
| ADI05030R5    | 2410916  | 474mm | 261mm  | 71mm  | 445 x 192mm  | 1            |
| ADI05040R5    | 2413865  | 474mm | 374mm  | 71mm  | 445 x 292mm  | 1            |
| ADI05050R5    | 2410917  | 474mm | 461mm  | 71mm  | 445 x 392mm  | 1            |
| ADI06040R5    | 2413866  | 574mm | 374mm  | 71mm  | 545 x 292mm  | 1            |
| ADI06050R5    | 2410918  | 574mm | 461mm  | 71mm  | 545 x 392mm  | 1            |
| ADI06060R5    | 2413867  | 574mm | 561mm  | 71mm  | 545 x 492mm  | 1            |

| Katalognummer | E-nummer | Høyde  | Bredde | Dybde | Dørstørrelse | Antall låser |
|---------------|----------|--------|--------|-------|--------------|--------------|
| ADI06080R5    | 2410919  | 574mm  | 761mm  | 71mm  | 545 x 692mm  | 1            |
| ADI07050R5    | 2413868  | 674mm  | 461mm  | 71mm  | 645 x 392mm  | 2            |
| ADI08040R5    | 2410920  | 774mm  | 374mm  | 71mm  | 745 x 292mm  | 2            |
| ADI08060R5    | 2413869  | 774mm  | 561mm  | 71mm  | 745 x 492mm  | 2            |
| ADI08080R5    | 2410921  | 774mm  | 761mm  | 71mm  | 745 x 692mm  | 2            |
| ADI10060R5    | 2413870  | 974mm  | 561mm  | 71mm  | 945 x 492mm  | 2            |
| ADI10080R5    | 2413871  | 974mm  | 761mm  | 71mm  | 945 x 692mm  | 2            |
| ADI12060R5    | 2413872  | 1174mm | 561mm  | 71mm  | 1145 x 492mm | 2            |
| ADI12080R5    | 2413873  | 1174mm | 761mm  | 71mm  | 1145 x 692mm | 2            |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ikke egnet for AFS.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

