

Isolert monteringspanel, AMI



Denne monteringsplaten er lett å bearbeide, og hindrer uønsket kontakt mellom skapet og elektriske komponenter.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Isolert montasjeplate for veggskap. Ved hjelp av AMG-tilbehøret, kan montasjeplatens posisjon justeres til enhver dybde.

Materiale: Bakelitt.

Pakning: 1 stk.

Tykkelse: 4mm
Materiale: Bakelitt
Farge: Svart
Overflate: Glatt

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Kapslingsmateriale
AMI06060	600mm	600mm	4mm	570 x 550mm	Lakkert stål
AMI02520	250mm	200mm	4mm	220 x 150mm	Lakkert stål
AMI03040	300mm	400mm	4mm	270 x 350mm	Lakkert stål
AMI06080	600mm	800mm	4mm	570 x 750mm	Lakkert stål
AMI05040	500mm	400mm	4mm	470 x 350mm	Lakkert stål
AMI08080	800mm	800mm	4mm	770 x 750mm	Lakkert stål
AMI06040	600mm	400mm	4mm	570 x 350mm	Lakkert stål
AMI12060	1200mm	600mm	4mm	1170 x 550mm	Lakkert stål
AMI03030	300mm	300mm	4mm	270 x 250mm	Lakkert stål
AMI04050	400mm	500mm	4mm	370 x 450mm	Lakkert stål
AMI02525	250mm	250mm	4mm	220 x 200mm	Lakkert stål

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Kapslingsmateriale
AMI04060	400mm	600mm	4mm	370 x 550mm	Lakkert stål
AMI10060	1000mm	600mm	4mm	970 x 550mm	Lakkert stål
AMI03025	300mm	250mm	4mm	270 x 200mm	Lakkert stål
AMI06050	600mm	500mm	4mm	570 x 450mm	Lakkert stål
AMI05030	500mm	300mm	4mm	470 x 250mm	Lakkert stål
AMI10080	1000mm	800mm	4mm	970 x 750mm	Lakkert stål
AMI04030	400mm	300mm	4mm	370 x 250mm	Lakkert stål
AMI08060	800mm	600mm	4mm	770 x 550mm	Lakkert stål
AMI08040	800mm	400mm	4mm	770 x 350mm	Lakkert stål

Table 2/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Kapslingsmateriale
AMI02020	200mm	200mm	4mm	170 x 150mm	Lakkert stål
AMI12080	1200mm	800mm	4mm	1170 x 750mm	Lakkert stål
AMI04040	400mm	400mm	4mm	370 x 350mm	Lakkert stål
AMI03525	350mm	250mm	4mm	320 x 200mm	Lakkert stål
AMI07050	700mm	500mm	4mm	670 x 450mm	Lakkert stål
AMI05050	500mm	500mm	4mm	470 x 450mm	Lakkert stål

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ikke egnet for AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE