

Løfteøyebolter, LE

Løfteøynene garanterer trygg transport og håndtering av skapet.

FUNKSJONER

Beskrivelse: M12 gjenger. Monteres direkte på skapets rammehjørner. Samsvarer med DIN 580 løftekrav.

Maks last: 3400N per løfteøye med maks. vinkel på 45°. Vær vennlig å følg løfteanvisningene fra nVent HOFFMAN.

Pakning: 4 stk.



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Overflate
LE9304	71mm	50mm	30mm	Lakkert stål	Sinkbelagt
LE9304SS	71mm	50mm	30mm	Rustfritt stål 304	Kvern
LE9316SS	71mm	50mm	30mm	Rustfritt stål 316L	Kvern

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.