


Mild stål dobbel dør kompakt versjon, MKD



Serien med kompakte gulvskap av lakkert stål med dobbeltdør, MKD, er ideell for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkeltdør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en beskyttelsesgrad på IP 55 er komponentene inne i skapet godt beskyttet. Det gjør skapet godt egnet for mange bruksområder.

BRANSJESTANDARDE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKSJONER

Materiale: Skap: 1.35 mm lakkert stål. Bak- og takplater: 1.5 mm lakkert stål. Dør: 2 mm lakkert stål. Montasjeplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

Skap: Dobbelt brettet og sveiseskjøtet ramme. Integrert toradet hullmønster.

Dører: Monteres med fire hengsler. Inklusive dør-ramme med 25 mm hullmønster. Standard-dørene kan ikke vendes. Separate dører må bestilles for venstrelukking.

Bakplate: Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør. Delte ryggplater for 1600 mm brede skap.

Takplate: Avtakbar.

Lås: Espangnolett 4-punkts låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard DIN-lås med 3 mm innsats. Kan byttes til standard innsatser, sylindere, løftehåndtak eller T-håndtak.

Bunnplater: Består av tre deler.

Montasjeplate: Dobbeltbrettet og justerbar i dybden i trinn på 25 mm med MPD02 tilbehøret. Leveres utenom skapinnpakningen.

Jording: Alle plater er jordnet gjennom sin montering, og er utstyrt med en separat jordingsbolt.

Overflatebehandling: RAL 7035 struktarpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Levering: Ramme med montert dør, bakplate, takplate, bunnplater, montasjeplate og dørmonteringsramme. Kommer også med jordingsbolter. Skapet leveres på pall med lik bredde som skapet. Alt innpakningsmateriale er resirkulerbart.

All panels are grounded through their fittings and equipped with an independent grounding stem

Karosseritykkelse:	1.35mm
Dørtykkelse:	2mm
Overflate:	Galvanisert; Pulverbelagt
Materiale:	Lakkert stål

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
MKD20124R5	2000mm	1200mm	400mm	Ja	1894 x 1094mm	359mm
MKD16125R5	1600mm	1200mm	500mm	Ja	1494 x 1094mm	459mm
MKD12124R5	1200mm	1200mm	400mm	Ja	1094 x 1094mm	359mm
MKD20164PER5	2000mm	1600mm	400mm	Nei		
MKD14124R5	1400mm	1200mm	400mm	Ja	1294 x 1094mm	359mm
MKD20125R5	2000mm	1200mm	500mm	Ja	1894 x 1094mm	459mm
MKD14103PER5	1400mm	1000mm	300mm	Nei		
MKD18124PER5	1800mm	1200mm	400mm	Nei		
MKD18124R5	1800mm	1200mm	400mm	Ja	1694 x 1094mm	359mm
MKD20125PER5	2000mm	1200mm	500mm	Nei		
MKD14124PER5	1400mm	1200mm	400mm	Nei		
MKD14103R5	1400mm	1000mm	300mm	Ja	1294 x 894mm	259mm
MKD16124R5	1600mm	1200mm	400mm	Ja	1494 x 1094mm	359mm
MKD18125PER5	1800mm	1200mm	500mm	Nei		
MKD14104PER5	1400mm	1000mm	400mm	Nei		
MKD20124PER5	2000mm	1200mm	400mm	Nei		
MKD14123R5	1400mm	1200mm	300mm	Ja	1294 x 1094mm	259mm
MKD18125R5	1800mm	1200mm	500mm	Ja	1694 x 1094mm	459mm
MKD18165R5	1800mm	1600mm	500mm	Ja	1694 x 1494mm	459mm
MKD18164PER5	1800mm	1600mm	400mm	Nei		


Table 2/2

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse	Maks. monteringsdybde
MKD14104R5	1400mm	1000mm	400mm	Ja	1294 x 894mm	359mm
MKD18165PER5	1800mm	1600mm	500mm	Nei		
MKD14123PER5	1400mm	1200mm	300mm	Nei		
MKD18164R5	1800mm	1600mm	400mm	Ja	1694 x 1494mm	359mm
MKD20164R5	2000mm	1600mm	400mm	Ja	1894 x 1494mm	359mm
MKD20165PER5	2000mm	1600mm	500mm	Nei		
MKD16124PER5	1600mm	1200mm	400mm	Nei		
MKD16125PER5	1600mm	1200mm	400mm	Nei		
MKD12124PER5	1200mm	1200mm	400mm	Nei		
MKD20165R5	2000mm	1600mm	500mm	Ja	1894 x 1494mm	459mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For flere kabelmuligheter, legg til soklene PF og PCP.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE