


Mild stål dobbel dør kompakt versjon, MKD



Serien med kompakte gulvskap av lakkert stål med dobbeltdør, MKD, er ideell for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkeltdør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en beskyttelsesgrad på IP 55 er komponentene inne i skapet godt beskyttet. Det gjør skapet godt egnet for mange bruksområder.

BRANSJESTANDARDER

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKSJONER

Materiale: Skap: 1.35 mm lakkert stål. Bak- og takplater: 1.5 mm lakkert stål. Dør: 2 mm lakkert stål. Montasjeplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

Skap: Dobbelt brettet og sveiseskjøtet ramme. Integrert toradet hullmønster.

Dører: Monteres med fire hengsler. Inklusive dør-ramme med 25 mm hullmønster. Standard-dørene kan ikke vendes. Separate dører må bestilles for venstrelukking.

Bakplate: Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør. Delte ryggplater for 1600 mm brede skap.

Takplate: Avtakbar.

Lås: Espangnolett 4-punkts låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard DIN-lås med 3 mm innsats. Kan byttes til standard innsatser, sylindere, løftehåndtak eller T-håndtak.

Bunnplater: Består av tre deler.

Montasjeplate: Dobbeltbrettet og justerbar i dybden i trinn på 25 mm med MPD02 tilbehøret. Leveres utenom skapinnpakningen.

Jording: Alle plater er jordnet gjennom sin montering, og er utstyrt med en separat jordingsbolt.

Overflatebehandling: RAL 7035 struktarpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Levering: Ramme med montert dør, bakplate, takplate, bunnplater, montasjeplate og dørmonteringsramme. Kommer også med jordingsbolter. Skapet leveres på pall med lik bredde som skapet. Alt innpakningsmateriale er resirkulerbart.

All panels are grounded through their fittings and equipped with an independent grounding stem

Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Galvanisert; Pulverbelagt
Karosseritykkelse:	1.35mm
Dørrykkelse:	2mm

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse
MKD12124PER5	2411698	1200mm	1200mm	400mm	Nei	
MKD12124R5	2411699	1200mm	1200mm	400mm	Ja	1094 x 1094mm
MKD14103PER5	2411700	1400mm	1000mm	300mm	Nei	
MKD14103R5	2411701	1400mm	1000mm	300mm	Ja	1294 x 894mm
MKD14104PER5	2411702	1400mm	1000mm	400mm	Nei	
MKD14104R5	2411703	1400mm	1000mm	400mm	Ja	1294 x 894mm
MKD14123PER5	2411704	1400mm	1200mm	300mm	Nei	
MKD14123R5	2411705	1400mm	1200mm	300mm	Ja	1294 x 1094mm
MKD14124PER5	2411706	1400mm	1200mm	400mm	Nei	
MKD14124R5	2411707	1400mm	1200mm	400mm	Ja	1294 x 1094mm
MKD16124PER5	2418413	1600mm	1200mm	400mm	Nei	
MKD16124R5	2418414	1600mm	1200mm	400mm	Ja	1494 x 1094mm
MKD16125PER5	2411708	1600mm	1200mm	400mm	Nei	
MKD16125R5	2411709	1600mm	1200mm	500mm	Ja	1494 x 1094mm
MKD18124PER5	2418416	1800mm	1200mm	400mm	Nei	
MKD18124R5	2418417	1800mm	1200mm	400mm	Ja	1694 x 1094mm
MKD18125PER5	2411710	1800mm	1200mm	500mm	Nei	
MKD18125R5	2411711	1800mm	1200mm	500mm	Ja	1694 x 1094mm
MKD18164PER5	2418418	1800mm	1600mm	400mm	Nei	
MKD18164R5	2418419	1800mm	1600mm	400mm	Ja	1694 x 1494mm


Table 2/2

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplate følger med	Panelstørrelse
MKD18165PER5	2411712	1800mm	1600mm	500mm	Nei	
MKD18165R5	2418420	1800mm	1600mm	500mm	Ja	1694 x 1494mm
MKD20124PER5	2418421	2000mm	1200mm	400mm	Nei	
MKD20124R5	2418422	2000mm	1200mm	400mm	Ja	1894 x 1094mm
MKD20125PER5	2411713	2000mm	1200mm	500mm	Nei	
MKD20125R5	2411714	2000mm	1200mm	500mm	Ja	1894 x 1094mm
MKD20164PER5	2418423	2000mm	1600mm	400mm	Nei	
MKD20164R5	2418424	2000mm	1600mm	400mm	Ja	1894 x 1494mm
MKD20165PER5	2418425	2000mm	1600mm	500mm	Nei	
MKD20165R5	2418426	2000mm	1600mm	500mm	Ja	1894 x 1494mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For flere kabelmuligheter, legg til soklene PF og PCP.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

